

 Atlas Copco

## Pneumatické úhlové brusky, Typ: G2588-230



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Výkonné úhlové brusky**, jejichž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění. Úhlová bruska s odevzdaným výkonem 1700 wattů, dimenzovaná pro tvrdé nasazení a vysoký úběr. Ergonomická manipulace. **Upínač M14**.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Náhradní díl:

**Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):** Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Hmotnost	2,4 kg
Maximální vibrace dle EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Pracovní hluk	90 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	16 mm
Maximální spotřeba vzduchu	2160 l/min

Maximální Ø kotouče	230 mm
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Odevzdaný výkon	1700 W
Označení výrobce	G2588-230-M14
Připojení stlačeného vzduchu	1/2 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Úhlová bruska