

**Strojní závitník, TiN, UNC: 5/16-18****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133355 5/16-18
GTIN	4045197532633
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 7,94 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 90 mm

Stopka Ø: 8 mm

Stopka 4-hran: 6,2 mm

Otvor pod závit Ø: 6,6 mm

Technický popis

Otvor pod závit Ø	6,6 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3

Stoupání závitu	1,411 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Chodů na palec	18
Závit Ø	7,94 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Stopka 4hran	6,2 mm
Hloubka závitu	23,82 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	5/16-18
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá