



## Pneumatické přímé brusky, Typ: 53531



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079443 53531
GTIN	616026535312
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Dynabrade – pneumatická přímá bruska.** Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. **Výkonná** přímá bruska s nejvyšším počtem otáček **18000 1/min.** Robustní, pevné **ocelové prodloužení** umožňuje obrábění **bez vibrací** na těžce přístupných místech.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

### Technický popis

Ø kleštin	6 mm
Pracovní hluk	84 dB(A)
Hmotnost	2,2 kg
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	53531
Délka	467 mm
Maximální vibrace dle EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	1128 l/min
Odevzdaný výkon	744 W

Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska