

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 2×D, Ø Dc: 37mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236614 37
GTIN	4047109277700
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS[®] a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110408 38-...
Délka stopky L_s	68 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L_1	74 mm

Ø stopky D _s	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	37
Délka vyložení L _A	101 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8