



## Pneumatické přímé brusky, Typ: 60051



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079441 60051
GTIN	616026600515
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

#### **Dynabrade – pneumatická přímá bruska.**

Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. **Brzda rotoru:** Motor se zastaví během jedné sekundy. Malá bruska poháněná turbínou bez převodovky s nejvyšším počtem otáček **60000 1/min.** Keramický uložený pneumatický pohon s **patentovanou kontrolou otáček** pro konstantní otáčky pod zatížením.

#### Použití:

**Používat jen stlačený tlak bez oleje. Neolejovat!**

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

### Technický popis

Pracovní hluk	78 dB(A)
Délka	135 mm
Odevzdaný výkon	75 W
Ø kleštin	3 mm
Označení výrobce	60051
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální počet otáček	60000 min <sup>-1</sup>

Maximální spotřeba vzduchu	228 l/min
Hmotnost	0,45 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska