

 Atlas Copco**Přímá pneumatická bruska G2424, upínací kleštiny \varnothing 6 mm dlouhá, Typ: S085****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 079448 S085 |
| GTIN | 7322590019891 |
| Třída artiklu | 03R |

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná a robustní přímá bruska s velmi **klidným chodem**. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky **8500 až 25000 1/min**.

Provedení s dlouhým, štíhlým vřetenem, ideální pro otvory, délka 317 mm.

\varnothing upínací kleštiny 6mm.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

| | |
|---|------------------------|
| Maximální počet otáček | 8500 min ⁻¹ |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní \varnothing) | 13 mm |
| Pracovní hluk | 70 dB(A) |
| Označení výrobce | G2424 S085 |
| Maximální vibrace dle EN | 5,3 m/s ² |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Odevzdaný výkon | 440 W |
| Hmotnost | 0,96 kg |
| Maximální spotřeba vzduchu | 252 l/min |
| Připojení stlačeného vzduchu | 3/8 palec |
| Připojovací závit | BSP |
| Druh produktu | Přímá bruska |

Příslušenství

| | |
|--|----------|
| Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm | 079459 6 |
|--|----------|