



Pneumatické přímé brusky, Typ: 52855



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079441 52855
GTIN	616026528550
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Dynabrade – pneumatická přímá bruska.

Mnohostranně použitelná přímá bruska s klidným chodem v robustním a ergonomickém provedení s měkkou rukojetí. Regulovatelná přímá bruska kolíků. Robustní motor ventilátoru vhodný pro olejovaný stlačený vzduch, plynulé přestavení otáček 35000 min^{-1} – 60000 min^{-1} . Integrovaný spínač/ vypínač, funkce memory.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Technický popis

Ø kleštin	3 mm
Maximální počet otáček	60000 min^{-1}
Hmotnost	0,61 kg
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Odevzdaný výkon	75 W
Pracovní hluk	67 dB(A)
Délka	114 mm

Maximální spotřeba vzduchu	170 l/min
Označení výrobce	52855
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska