

**Garant****Závitová očka levý závit, M-LH: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M6
GTIN	4045197083654
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

**Náběh 1 3/4 závitů. S oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čistý odvod třísek ve směru řezu.**Technický popis**

Stoupání	1 mm
Výška	7 mm
Vnější Ø	20 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	M6
Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		