

**Garant****Závitová očka levý závit, M-LH: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M8
GTIN	4045197083661
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

**Náběh 1 3/4 závitů. S oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čistý odvod třísek ve směru řezu.**Technický popis**

Výška	9 mm
Stoupání	1,25 mm
Vnější Ø	25 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitů	M8
Druh závitů	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		