

**HOLEX®****Závitová očka, M: M3****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	140450 M3
GTIN	4045197595140
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitrídovaný;** úhel čela cca 15°.

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,5 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 5 mm

**Technický popis**

Výška	5 mm
Stoupání	0,5 mm
Vnější Ø	20 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	3
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý