

**Garant****Závitová očka levý závit, M-LH: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M2
GTIN	4045197083609
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

**Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: levý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,4 mm

Vnější Ø: 16 mm

Výška: 5 mm

**Technický popis**

Výška	5 mm
Stoupání	0,4 mm
Vnější Ø	16 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	M2

Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		