

Garant**Ruční závitníky jednotlivé předřezávací závitník, bez povlaku, M: M27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130160 M27
GTIN	4045197065698
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24 mm

Technický popis

Závit Ø	27 mm
Ø otvoru pod závit	24 mm
Stoupání závitů	3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS

Hloubka závitů	54 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M27
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

