

**TK pilový list, Typ: 165T40****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 078212 165T40 |
| GTIN | 4002395369737 |
| Třída artiklu | 07A |

Popis**Provedení:**

PTFE povlak (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy. Chrání proti korozi a usazování pryskyřice. Laserem řezané vibrační drážky: Pro nižší vibrace a přesnější řezy. Štěrbiny jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů: vibrace nedosáhnou až na karbidové zuby. Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: záruka přesných řezů. Kobaltem odsazené karbidové zuby: Zůstávají déle ostré a řezy jsou čistší. Optimalizováno pro akumulátorové nářadí, velmi tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití. Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, potahované panely, melamin, MDF. Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek.

Technický popis

| | |
|----------------------|----------|
| Ø otvoru | 15,87 mm |
| Počet zubů | 40 |
| Hodí se pro materiál | dřevo |
| Ø listu D | 165 mm |

Druh produktu

Pilový kotouč