

**Garant****Porcelánové brusné tělísko válec (šikmý), leštění, Typ: 0205CA****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 501590 0205CA |
| GTIN           | 4062406372859 |
| Třída artiklu  | 58F           |

**Popis****Provedení:**

**Porcelánová brusná tělíska** (bez brusného zrna) nemají **žádný** úběrový účinek.

**Použití:**

K **leštění** a **vyhlazování všech materiálů**. Generuje **homogenní, lesklé povrchy**. Ideální jako krok následující po předbroušení s keramickými a plastovými brusnými tělísky.

**Technický popis**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Popis tvaru            | Válec (šikmý) |
| Stupeň jemnosti        | leštění       |
| Délka                  | 5 mm          |
| Průměr                 | 2 mm          |
| Řada                   | GMT           |
| Brusivo                | Porcelán      |
| Atribut názvu produktu | leštění       |
| Obsah                  | 25 kg         |

Druh produktu

brusné tělísko

**Údaje o uživateli**

|                  | <b>Použití</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg            | geeignet       |                      |                |
| Ocel < 900 N/mm  | geeignet       |                      |                |
| Ocel < 1400 N/mm | geeignet       |                      |                |
| Ocel < 55 HRC    | geeignet       |                      |                |
| Ocel < 60 HRC    | geeignet       |                      |                |
| Ocel < 67 HRC    | geeignet       |                      |                |
| Tvrdokov (TK)    | vhodné         |                      |                |
| INOX             | geeignet       |                      |                |
| Ti               | geeignet       |                      |                |
| GG(G)            | geeignet       |                      |                |
| CuZn             | geeignet       |                      |                |
| Plasty, GFK      | geeignet       |                      |                |
| mokrý max.       | geeignet       |                      |                |