

Garant**Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/2,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273552 32/2,2
GTIN	4062406373689
Třída artiklu	21W

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Výška planžety h ₅	32 mm
Pro maximální Ø obrobku	60 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta