

HOLEX**3hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623503 M8
GTIN	4062406380540
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 125 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 12,05 mm

Stopka Ø: 15 mm

Technický popis

Výška hlavy vnitřní rozměr F	12,05 mm
Pro šrouby	M8
Délka stopky	125 mm
Stopka Ø	15 mm
Norma	DIN 22417 A

Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč
Materiál	Ocelová trubka
Povrch	pozinkovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč