

HOLEX**3hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623503 M4
GTIN	4062406380519
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 90 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 6,8 mm

Stopka Ø: 10 mm

Technický popis

Stopka Ø	10 mm
Pro šrouby	M4
Výška hlavy vnitřní rozměr F	6,8 mm
Délka stopky	90 mm
Norma	DIN 22417 A

Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč
Materiál	Ocelová trubka
Povrch	pozinkovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč