

Garant**Závitová očka 6hran, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140920 M5
GTIN	4045197083869
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Vnější 6hran pro normované rozměry klíčů. **Bez** utvařeče třísky. Náběh **1 3/4 závitů**.

Upozornění:

Pro dodatečné prořezávání poškozených závitů či pro řezání na obtížně přístupných místech.

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,8 mm

Rozměr klíče: 18 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

Stoupání	0,8 mm
Výška	7 mm
Rozměr klíče	18 mm
Rozměr závitů	M5
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Toleranční třída	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		