

PRYOR

Sada vyrážeců písmen, 27dílná Zrcadlové písmo A – Z, &, Výška písma: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085440 3
GTIN	5022044007604
Třída artiklu	08W

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Zrcadlové písmo; tzn. že vyražený znak se objeví na obrobku stranově převrácený (výroba forem).

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Tloušťka stopky	6,35
-----------------	------

Výška písma	3 mm
Celková délka	63,5 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
------------------------	-------------