

Garant**Závitová očka, G: W7/32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141550 W7/32
GTIN	4045197084477
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Technický popis

Závit Ø	5,56 mm
Chodů na palec	24
Výška	7 mm
Vnější Ø	20 mm
Rozměr závitů	W7/32
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	střední

Druh závitů	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		