

**Garant****Závitová očka, UNC: 7/8-9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 7/8-9
GTIN	4045197084866
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitu.**

**Použití:**

**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1**

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 9

Závit Ø: 22,23 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 22 mm

**Technický popis**

Výška	22 mm
Závit Ø	22,23 mm
Chodů na palec	9
Vnější Ø	55 mm

Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		