

Garant**Závitová očka, UNC: 7/16-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 7/16-14
GTIN	4045197084828
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 11,11 mm

Vnější Ø: 30 mm

Výška: 11 mm

Technický popis

Výška	11 mm
Závit Ø	11,11 mm
Chodů na palec	14
Vnější Ø	30 mm

Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		