

Garant**TK vyvrtávač závitníku válcová stopka se 6hranem, TiAlN, Pro závitník: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149830 M10
GTIN	4045197326959
Třída artiklu	11L

Popis**Provedení:**

Stabilní válcová stopka se 6hranem pro upnutí do vrtacího sklíčidla, samostředící ostří.

Použití:

K vyvrtávání zalomených závitníků. Nutné stabilní upnutí, otvor musí být suchý a bez řezného oleje.

Upozornění:

v_c pro materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Noste ochranné brýle.

Norma: Výrobní norma

Délka drážky pro třísky L_c : 25 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 9 mm

Technický popis

Pro závitník	M10
Tolerance stopky	h6
Stopka $\varnothing D_s$	9 mm
Celková délka L	100 mm
Délka drážky pro třísky L_c	25 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Barevný kroužek

červená

Druh produktu

Vyvrtač závitů