

HWPickardt

**Vyrážecí kolečko 0 – 9, Výška písma: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085465 2
GTIN	4250191110040
Třída artiklu	08W

**Popis****Provedení:**

Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

**Použití:**

Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Upozornění:**

Kolečka s vyrážecí písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.

**Technický popis**

Výška písma	2 mm
Ø otvoru pod závit	10 mm
Vnější Ø vyrážecího kolečka	78 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu	1200 N/mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Vyrážecí kolečko

