

**Filtr 5 µm, Ø vnitřního závitu: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovacího klipsu libovolně rozšířit.

**Vzduchová jednotka** (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

**Výhoda:**

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

**Použití:**

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

**Technický popis**

Celková délka (L) jako 3dílná upravovací jednotka	138 mm
Průtok při 3dílné upravovací jednotce	1150 l/min
Výška (H)	190 mm

Ø vnitřního závitu	1/4 palec
Druh produktu	Filtr

---

## Příslušenství

Polykarbonátová nádržka pro filtr Ø skla 33 mm	080024 33
------------------------------------------------	-----------