

HWPickardt

Vyrážecí kolečko 0 – 9, Výška písma: 4mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085465 4
GTIN	4250191110064
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

Použití:

Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Upozornění:

Kolečka s vyrážecí písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.

Technický popis

Ø otvoru pod závit	10 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu	1200 N/mm ²
Vnější Ø vyrážecího kolečka	78 mm
Výška písma	4 mm
Druh produktu	Vyrážecí kolečko

