


Garant
Přesný kuželový záhlubník HSS-Co8 90°, TiCN, Vnější Ø Dc: 31 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150383 31
GTIN	4045197445780
Třída artiklu	11M

Popis
Provedení:

Přesný kuželový záhlubník se 3 břity, radiálně podbroušený. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 3

Počet břitů Z: 3

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od: 4,2 mm

Celková délka L: 71 mm

Stopka Ø D_s: 12 mm

Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991: M16

Posuv f v INOXu < 900 N/mm²: 0,09 mm/ot,

Technický popis

Ø předvrtání	4,2 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M16
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4,2 mm
Tolerance stopky	h9
Vnější	31 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Stopka Ø D _s	12 mm

Celková délka L	71 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník