

**Garant**
**TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 10,4 mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Třída artiklu	11M

## Popis

### Provedení:

Velmi **stabilní konstrukce**, vícebřitá, **speciální geometrie** pro **nejvyšší namáhání**. Pro **hladké zahlubování a začišťování**. Pro **obtížně obrobitelné materiály**. Hlava z tvrdokovu s naletovanou stopkou.

Vynikající pro **bainitickou litinu (ADI)**.

### Upozornění:

Při použití dbejte bezpodmínečně na zajištění stabilních podmínek!

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 4

Počet břitů Z: 4

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od: 4 mm

Celková délka L: 46 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ot,

## Technický popis

Vnější	10,4 mm
Tolerance stopky	h9
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4 mm
Ø předvrtání	4 mm
Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Stopka Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Celková délka L	46 mm
Počet břitů Z	4
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník