



Pneumatický jehlový odrezovač, Typ: P2541



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Lehký **jehlový odrezovač** pro odstraňování svařovací strusky, rzi a barvy. **Výměna jehel bez použití náradí. Vlastnosti silně tlumící vibrace** pro optimální bezpečnost při každém použití.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Délka	370 mm
Pracovní hluk	85 dB(A)
Rázová frekvence	40 Hz
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální vibrace dle EN	3,1 m/s ²
Hmotnost	2,35 kg
Označení výrobce	P2541
Maximální spotřeba vzduchu	480 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP

Druh produktu

Jehlový odrezovač

Příslušenství

Sada jehel Rozměry 180 mm

079729 180