

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 5/8-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138000 5/8-18
GTIN	4045197080370
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	18
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	15,88 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitů	31,76 mm
Stoupání závitů	1,411 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	5/8-18 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

