

**HOLEX****Strojní závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138002 7/16-20
GTIN	4045197595072
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 11,11 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Ø otvoru pod závit: 9,9 mm

**Technický popis**

Závit Ø	11,11 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	20
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitů	22,22 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	7/16-20 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

