



Filtr 5 µm, Ø vnitřního závitu: 1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovacího klipsu libovolně rozšířit.

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Technický popis

Ø vnitřního závitu	1/2 palec
Celková délka (L) jako 3dílná upravovací jednotka	202 mm
Průtok při 3dílné upravovací jednotce	3100 l/min

Výška (H)	248 mm
Druh produktu	Filtr

Příslušenství

Polykarbonátová nádržka pro filtr Ø skla 53 mm	080024 53
--	-----------