



Strojní pilový list, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 350/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	171100 350/6
GTIN	7311518113810
Třída artiklu	16D

Popis

Provedení:

BAHCO Bi-Metall – ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů **enormní pružnost** a jsou také **při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu**.

Ozubení: normální

Šířka: 32 mm

Tloušťka: 1,6 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

Technický popis

Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Tloušťka	1,6 mm
Zubů na palec	6
Délka L	350 mm
Šířka	32 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Bimetal
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	omezené použití
Al > 10% Si	omezené použití
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný