

Garant**Ruční odjehlovač otřepů 90°, Vnější Ø: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150400 25
GTIN	4045197087102
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Tříbřítý kuželový záhlubník s ergonomickou plastovou rukojetí. Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu **rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.**

Upozornění:

Pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování otvorů. Vhodné zejména pro montáž. Ostatní ruční odjehlovače viz skupina 83.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,8 mm
Celková délka	145 mm
Délka rukojeti	110 mm
Vnější Ø	25 mm
Počet břitů Z	3
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		