



Upravovací jednotka 2dílná smontovaná, Ø vnitřního závitu: 1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Upravovací jednotka je montovaná 2dílně, s regulátorem tlaku, maznicí a filtrem.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Technický popis

Ø vnitřního závitu	1/4 palec
Celková délka (L) jako 2dílná upravovací jednotka	93 mm
Výška (H)	190 mm
Druh produktu	Upravovací jednotka

Příslušenství

Polykarbonátová nádržka pro olejničku Ø skla 33 mm	080023 33
Polykarbonátová nádržka pro filtr Ø skla 33 mm	080024 33
Montážní úhelník se 2 šrouby Typ ZW11	080025 ZW11