

Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 80mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 80
GTIN	2050000965098
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Tepelná stálost do maximálně 120 °C.**

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Výška	18 mm
Hmotnost	485 g
Jmenovitá přidržovací síla	600 N
Ø	80 mm
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet