

**Upravovací jednotka 2dílná smontovaná, Ø vnitřního závitu: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Upravovací jednotka je montovaná 2dílně, s regulátorem tlaku, maznicí a filtrem.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Technický popis

Celková délka (L) jako 2dílná upravovací jednotka	93 mm
Ø vnitřního závitu	3/8 palec
Výška (H)	196 mm
Druh produktu	Upravovací jednotka

Příslušenství

Polykarbonátová nádržka pro olejničku Ø skla 33 mm	080023 33
Montážní úhelník se 2 šrouby Typ ZW11	080025 ZW11
Polykarbonátová nádržka pro filtr Ø skla 33 mm	080024 33