

Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 10
GTIN	2050000965043
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Tepelná stálost do maximálně 120 °C.**

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	4 N
Materiál povrchu	pozinkováno
Ø	10 mm
Hmotnost	2 g
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

