

bimos

**Pracovní otočná židle Neon, Supertec, s kolečky, nízká, Barva: ORANGE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Třída artiklu	96J

**Popis****Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a PU pěny.

**Norma:****DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

**Technický popis**

Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina

Výška opěradla	570 mm
Barva materiál sedáku	černá
Materiál plochy sedáku	Supertec
Šířka sedáku	470 mm
Řada	Neon
Norma	DIN 68877
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Synchronní mechanika	ano
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Bederní opěrka	ano
Barva pásma	oranžový
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle