

**Strojní pilový list, Ko-Bi3, Délka L / zubů na palec: 400/10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 171550 400/10 |
| GTIN | 4045197346933 |
| Třída artiklu | 16E |

Popis**Provedení:**

KOMET Bi-Metall – hroty zubů z HSS-M3 a záda listu z pružinové oceli. Pro vysoký řezný výkon a posuvy. Nárazuvzdorný pro maximální bezpečnost na pracovišti.

Upozornění:

KOMET HSS pilové listy: Další provedení např. VP 7 (úhel čela 7°, ozubení Vario) a P 13 (úhel čela 13° speciálně pro nerezové oceli) k dodání v krátké lhůtě na poptávku.

Ozubení: normální

Šířka: 32 mm

Tloušťka: 1,6 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

Technický popis

| | |
|----------------------|---------------------|
| Délka L | 400 mm |
| Zubů na palec | 10 |
| Ø upínacího otvoru Ø | 8,5 mm |
| Tloušťka | 1,6 mm |
| Šířka | 32 mm |
| Ozubení | normální |
| Řezný materiál | Ko-Bi3 |
| Druh produktu | Strojní pilový list |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |