

**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278015 25
GTIN	4062406381394
Třída artiklu	22B

**Popis****Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

**Technický popis**

Hloubka zápichu $t_{\max}$	21 mm
Délka hlavy $L_1$	39 mm
Šroub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Celková délka $L$	129 mm
Funkční šířka $L_4$	25 mm
Šířka zápichu $w$	3 mm
Šířka zápichu $w$	4 mm
Velikost stopky	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

