


**Držák upichovacího nože eco, levý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278018 25
GTIN	4062406381783
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Délka hlavy L_1	30 mm
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	120 mm
Šroub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Hloubka zápichu t_{max}	12 mm
Funkční šířka L_4	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

