

**Strojní pilový list pro Kasto, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 450/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171250 450/4
GTIN	7311518114121
Třída artiklu	16D

**Popis****Provedení:**

**BAHCO Bi-Metall** – ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů **enormní pružnost** a jsou také **při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu**.

**Upozornění:**

**Speciálně pro stroje Kasto** (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed).

**Důležité:** Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ozubení: normální

Šířka: 38 mm

Tloušťka: 2 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 8,5 mm

**Technický popis**

Délka L	450 mm
Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Zubů na palec	4
Tloušťka	2 mm
Šířka	38 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Bimetal
Druh produktu	Strojní pilový list

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		