

Garant**Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě, Typ: DM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156420 DM
GTIN	4045197087980
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Sada nejpoužívanějších záhlubníků **pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlubník 156020 **DM** = průchozí otvor **střední**.

Obsah:

Záhlubník Ø×čep Ø: po 1 ks vel. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Technický popis

Typ	DM
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	180 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka s h9

Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 18X11 mm	156020 18X11
Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 15X9 mm	156020 15X9
Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6