



Strojní pilový list, Ko-Bi3, Délka L / zubů na palec: 300/10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Třída artiklu	16E

Popis

Provedení:

KOMET Bi-Metall – hroty zubů z HSS-M3 a záda listu z pružinové oceli. Pro vysoký řezný výkon a posuvy. Nárazuvzdorný pro maximální bezpečnost na pracovišti.

Upozornění:

KOMET HSS pilové listy: Další provedení např. VP 7 (úhel čela 7°, ozubení Vario) a P 13 (úhel čela 13° speciálně pro nerezové oceli) k dodání v krátké lhůtě na poptávku.

Technický popis

Zubů na palec	10
Tloušťka	1,25 mm
Délka L	300 mm
Šířka	25 mm
Ø upínacího otvoru Ø	8,5 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		

Al > 10% Si	omezené použití
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný