

Plochý magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085920 25
GTIN	2050000965210
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo₅).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Ø	25 mm
Jmenovitá přidržovací síla	150 N
Výška	7 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Hmotnost	22 g
Materiál jádra magnetu	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

