

**Držák kombinovaného plochého záhlubníku, Velikost / velikost stopky: 01/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Třída artiklu	16C

Popis**Provedení:**

Pouze 4 velikosti držáků pokrývají rozsah od 5 mm do 66 mm (do 85 mm k dodání ze závodu). Záhlubníky a vodicí čepy lze v rámci **jedné velikosti libovolně kombinovat**, vodicí čep lze vyměňovat bez uvolnění záhlubníku.

Kalený a broušený. Záhlubník a čep jsou spojeny šroubem a záhlubník je zajištěn kolíčkem proti pootočení.

Použití:

Pro zahloubení DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory či nenormovaná zahloubení. **Pro průchozí stupňové otvory** jsou na objednávku k dispozici vodicí čepy o 2 délkách, takže je lze zhotovovat bez předvrtání.

Upozornění:

Záhlubník s **povlakem z TiN** k dodání na poptávku. Lze nabídnout provedení z tvrdokovu, speciálně pro obrábění šedé litiny, **mosazi a chromniklových ocelí**.

Rozsah zahloubení: 5 - 9 mm

Otvor Ø H7: 7 mm

Délka otvoru: 12 mm

Vnější Ø: 14 mm

Délka a: 45 mm

Technický popis

Otvor Ø H7	7 mm
Délka otvoru	12 mm
Délka a	45 mm
Rozsah zahloubení	5 - 9 mm

Vnější Ø	14 mm
Druh produktu	Upínač