

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	212038 HART
GTIN	4062406390334
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

**Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.**

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr  $a_p$  2,5 mm.

Posuv  $f_z$  na zub: 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKW 10T3MOT

Typ: HART

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKW 10T3MOT
Typ	HART
Typ	HB7605
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	65 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	50 m/min	H
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		