

**BENNING****Zkoušečka napětí DUSPOL<sup>®</sup>, Typ přístroje: DIGITAL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Třída artiklu	47A

**Popis****Provedení:**

Zkouška napětí AC měřením skutečné efektivní hodnoty **True RMS**.

**Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE.** Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Ukazatel napětí od 50 V je funkční i když jsou baterie vybité nebo nejsou vloženy.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). Pro profesionální, víceúrovňové zkoušení napětí a fází, **se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka)**. Schválené pro zkoušení napětí u **zařízení do 1000 V**. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Rozsah dodávky:**

1× zkoušečka napětí č. 473105 ANALOG resp. DIGITAL.

1× brašna č. 473336 B.

**Technický popis**

Vibrační alarm	ano
Označení výrobce	DIGITAL
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrování	I1
Bezdotykový detektor lomu kabelu	ano
Počet obsažených baterií	2
Odpor	0,1 - 300 kΩ
Osvětlení místa měření	ano
Rozsah stupnice AC	1 - 1000 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Kontrola průchodu	akusticky / LED
Dioda	0,3 - 2 V
Ukazatel	LCD (osvětlený) / LED
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zkouška směru točivého pole	LED
Měření frekvencí	1 - 1000 Hz
Zkouška fází	LED
Ochranná třída IP	IP 65
Rozsah stupnice DC	1 - 1200 V
Zkouška polarity	LCD
Napájení	2x č. 081561 vel. LR3
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Druh produktu	Zkoušečka napětí

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

## Příslušenství

Zkoušečka napětí DUSPOL® Typ přístroje DIGITAL	473105 DIGITAL
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Brašna Duspól Typ B	473336 B