

**Garant****Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132550 M2
GTIN	4045197071866
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).****Výhoda:**

- **Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.**
- **Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.**
- **Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,6 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Stoupání závitů	0,4 mm
Závit Ø	2 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371

Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	16 m/min	K
GGG	vhodný	14 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

